

導電疲労軽減マット No.AF-45/AF-90


# 年末還元 3+1 キャンペーン

キャンペーン期間：本日～ 12月24日(金)まで


期間中、【導電疲労軽減マット《AF-45》】または【導電疲労軽減マット《AF-90》】のいずれかを3枚同時にご購入をされた方にもれなく、同一商品をさらにもう1枚プレゼント。買い替えや追加導入、新規導入をご検討されている方には絶好のチャンスです。

## 《対象商品》

導電疲労軽減マット  
《AF-90》



導電疲労軽減マット  
《AF-45》



- 省スペースのセル生産台に合わせた、足元サイズのマットです。
- マットの縁が傾斜していますので、つまづきによる転倒事故を防げます。
- 導電性の素材を使用していますので、ESD対策を施した床上でもご使用いただけます。

材質	NBR
色	グレー
導電性	抵抗値 $R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$
サイズ	幅900×長さ600×厚さ15mm (AF-90) 幅600×長さ447×厚さ15mm (AF-45)
重量	4.2kg (AF-90) / 2.0kg (AF45)

これは  
お得!

## RoHS対応品

RoHS指令の改正により、4つのフタル酸エステル (DEHP、BBP、DBP、DIBP) が新たに制限物質として追加されました。

## セル生産台、組み立て工程の立ち仕事を されている従業員の方にオススメ!

長時間の立ち仕事の疲労を軽減。導電疲労軽減マット No.AF-45/AF-90

### 疲労軽減

裏面のエアポケットで体重を分散し、疲労を軽減します。



### 転倒防止

マットの縁が傾斜していますので、つまずきによる転倒事故を防げます。

※AF-45のみ



### 省スペース

省スペースのセル生産台に合わせた、足元サイズのマットです。



### 導電仕様

導電性の素材を使用しているため、ESD対策を施した床上でも使用できます。

抵抗値:  $R \leq 1.0 \times 10^9 \Omega$

ESD 保護アイテムに対する  
要求事項をクリア

その他特長 ● 屋内用、水洗いOK。 ● 均一で安定した導電性能。 ● 厚みがあり、反りがでにくい。 ● 汚れが見やすい、グレーカラー。

## 静電気対策には、ベッセルの静電気対策品をお求めください。

### LG-100/SG-100 導電性ゴムマット

使用環境に左右されず、抵抗値を  $10^6 \sim 10^7 \Omega$  で管理。静電気対策を必要とする作業台に。

### RoHS



LG-100: ライトグリーン(10mロール)  
SG-100: グリーン(10mロール)

### SRC-01 表面抵抗計

測定に必要なものは、すべてケースに入っていて持ち運びに便利。4種類の測定を簡単に行っていただけます。

- 2点間抵抗の測定
- 接地 / 接地可能接続点間抵抗の測定
- 表面抵抗率の測定
- 体積抵抗の測定



警告

- 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
- 室内用です。使用温度は  $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$  の範囲でご使用ください。
- 気温  $-5^\circ\text{C} \sim +30^\circ\text{C}$  / 湿度  $\sim 40\% \text{RH}$  で保管してください。

- 重量物を上に乗せないでください。
- 製品の変質を防ぐため、直射日光 / 高温 / 油 / 強酸 / 強アルカリをさけてご使用ください。
- 濡れたまま使用しないでください。転倒や汚れの拡散などの原因となります。

## 株式会社ベッセル

お客様お問い合わせ窓口

06-6976-7771 8:30-17:30 ※平日の12:00~13:00、土・日・祝日・夏期休暇・年末年始は除きます。

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7771 FAX.06-6971-1309  
札幌出張所 〒065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 TEL.011-711-5003 FAX.011-704-4725  
仙台出張所 〒984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 TEL.022-236-1567 FAX.022-232-7959  
北関東営業所 〒370-0044 群馬県高崎市岩押町27番6 TEL.027-310-3757 FAX.050-3852-2745  
東京支店 〒143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 TEL.03-3776-1831 FAX.03-3776-5607  
名古屋営業所 〒457-0014 名古屋市中区日通四丁目3番1号 TEL.052-821-9575 FAX.050-3606-2649  
大阪支店 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 TEL.06-6976-7772 FAX.06-6971-1309  
広島出張所 〒733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11 TEL.082-291-0106 FAX.082-295-1727  
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前6丁目1番22号 TEL.092-411-5710 FAX.092-411-5770

お求めは…

